


Signalni pretvornik SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Številka dela: 544220

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Temperatura okolice UL	-20 °C...60 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Območje signala	0–10 V +/-0,3 V
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Preklopni izhod	2 x NPN
Preklopna funkcija	Prosto programirljivo
Funkcija preklopnega elementa	možnost preklopa
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Odpornost proti preobremenitvi	na voljo
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 2, število polov/žil	4
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Teža izdelka	19 g
Material ohišja	ABS
Možnosti nastavitvev	Teach-In
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L