


# Sojemalo FKC-50/63

Številka dela: 545240

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50/63
Radialno odstopanje +/-	4 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Kratkotrajna največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	5000 N
Dolgoročno največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	5000 N
Teža izdelka	1200 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	visoko legirano jeklo
Material zgloba	visoko legirano jeklo
Material navojnega kosa	jeklo
Material plošče	aluminijeva litina
Material varovalke	vzmetno jeklo