

Adapter NPFA-A-P18-G18-F

Številka dela: 545921

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak | 0,9 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 20 g |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | Aluminijeva litina za kovanje |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Informacija o materialu, zapirni čep | Ojačan PA |
| Informacija o materialu, O obroč | NBR |
| Informacija o materialu, ločevalni element | Jeklo |