



Magnetni ventil

MFHB-5/4-1/4

Številka dela: 546042
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/4 zaprt
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	6,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Čas preklopa izključen	23 ms
Čas preklopa vključen	16 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	1.780 g
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran