



Pnevmatični ventil

VLOB-2-3/4

Številka dela: 546061
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt/zaprt monostabilen
Način vklopa	pnevmatičen
Širina	39 mm
Normalni imenski pretok	6.000 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	17 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Krmilni tlak	1 ... 10 bar
Čas preklopa izključen	23 ms
Čas preklopa vključen	8 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	670 g
Način pritrditve	po izbiri: na PR-letev s skožno izvrtino
Priključek krmilnega zraka 110	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran