


**Razdelilnik  
FCK-3-PK-3-N**  
Številka dela: 546065

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                    | Vrednost                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                | 2.3 mm                                                   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | 0 bar...10 bar                                           |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                         |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teža izdelka                                  | 5 g                                                      |
| Pnevmatični priključek 1                      | za notranji Ø vtičnega priključka 3 mm s pokrivno matico |
| Material ohišja                               | gnetna aluminijeva zlitina                               |