


Razdelilnik FCK-3-PK-4-N

Številka dela: 546066

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	10 g
Pnevmatični priključek 1	za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm z matico
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina