


**Razdelilnik
FCK-3-PK-6-N**
Številka dela: 546067

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	14 g
Pnevmatični priključek 1	za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm z matico
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina