


Regulatorska plošča VABF-S2-1-R3C2-C-6

Številka dela: 546085

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	42 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	tlačni regulator za 4
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem
Izbira manometra	možno
Območje regulacije tlaka	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	640 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Priključek manometra	z držalno spono
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material upravljalne enote	PA
Material regulatorskega ohišja	Aluminijeva tlačna litina