

Modul želene vrednosti MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Številka dela: 546224

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz aktivne želeno vrednosti	rumena LED
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Območje delovne napetosti DC	20 V...30 V
Vhodni upor zunanjega vhoda za želeno vrednost	tip. 100 kOhm
Vhodni upor vhoda za želeno vrednost	3 kOhm
Nastavljiva izhodna napetost	0 V...10 V
Poraba energije pri 24 VDC	1.5 W
Največji izhodni tok	27 mA
Preostala valovitost	10 %
Napetost zunanjega vhoda za želeno vrednost	0 V...10 V
Napajalna napetost, nastavev želeno vrednosti	10 V...10.6 V
Napajalni tok, nastavev želeno vrednosti	6 mA...6.36 mA
Potenciometer, zunanji vhod za želeno vrednost	2.5 kOhm...10 kOhm
Odobritev	C-Tick
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	80 g
Prečni prerez priključka	2.5 mm²
Električni priključek	vijačna sponka
Način pritrditve	z DIN letvijo