



# Regulatorska plošča VABF-S4-1-R7C2-C-6

Številka dela: 546249

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Konstruktivna širina                     | 26 mm  |
| Na podlagi standarda                     | ISO 15407-2  |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>s sekundarnim odzračevanjem         |
| Izbira manometra                         | možno  |
| Delovni tlak                             | 0.6 MPa<br>6 bar   |
| Območje regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi     |
| Vstopni tlak 1                           | 0.5 bar...10 bar   |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti                      |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 0 – brez korozijske obremenitve                                |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>NEMA 4   |
| Krmilni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C  |
| Teža izdelka                             | 448 g  |
| Priključek manometra                     | z držalno spono  |
| Material upravljalne enote               | PA   |
| Material regulatorskega ohišja           | Aluminijeva tlačna litina                                      |