



# Regulatorska plošča VABF-S4-2-R7C2-C-6

Številka dela: 546250

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	18 mm
Na podlagi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljubno
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem
Izbira manometra	možno
Delovni tlak	0.6 MPa 6 bar
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	367 g
Priključek manometra	z držalno spono
Material upravljalne enote	PA
Material regulatorskega ohišja	Aluminijeva tlačna litina