

# Kompaktni valj ADVU-5/8"-1"-P-A



Številka dela: 546379

FESTO

za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gib                                       | 1 "                                                 |
| Premier bata                              | 5/8"                                                |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja                           | dvosmerni                                           |
| Konec batnice                             | Notranji navoj                                      |
| Obratovalni tlak                          | 17,4 ... 145 Psi                                    |
| Delovni medij                             | filtriran stisnjen zrak                             |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2                                                   |
| Temperatura okolice                       | -4 ... 176 °F                                       |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,0738 J                                            |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 20 lbf                                              |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 27 lbf                                              |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 0,423 oz                                            |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 0,529 oz                                            |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 3,139 oz                                            |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 0,141 oz                                            |
| Pnevmatični priključek                    | UNF10-32                                            |
| Obratovalni tlak [psi]                    | 17,4 ... 145 psi                                    |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU)<br>NBR                                    |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje                       |