


Osnovni ventil LF-D-MIDI-U

Številka dela: 546422

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midi
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Stopnja izločanja kondenzata	75 %
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	424 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 °F...140 °F
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	14 °F...140 °F
Temperatura okolice	14 °F...140 °F
Velikost por	40 µm
Teža izdelka	24.5 unča
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom izbirno:
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	PE
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC