


Osnovni ventil LFR-D-MAXI-A

Številka dela: 546438

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	maksi
Serijska	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	Filtrski regulator brez manometra
Največja količina kondenzata	2.7 fl oz (US)
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	G1/4 pripravljen
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	6 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1524 cfm
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 °F...140 °F
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	41 °F...140 °F
Temperatura okolice	41 °F...140 °F
Teža izdelka	45.5 unča
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC