


Osnovni ventil LFMB-D-MIDI-A-U

Številka dela: 546445

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	D
Velikost	midi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99.99 %
Največja količina kondenzata	1.45 fl oz (US)
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	33.8 °F...140 °F
Temperatura okolice	14 °F...140 °F
Temperatura skladiščenja	14 °F...140 °F
Stopnja ločevanja drobnih delcev	99 %
Vsebnost preostalega olja	1.35E-05 oz/yd ³
Stopnja ločevanja oljnega aerosola	90 %
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	22.8 unča