


# Osnovni ventil LF-D-5M-MINI-U

Številka dela: 546451

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | Mini                                                                         |
| Serijska                                                     | D                                                                            |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                              |
| Finost filtra                                                | 5 µm                                                                         |
| Izpust kondenzata                                            | ročno obračanje                                                              |
| Konstruktivna zgradba                                        | sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom                              |
| Zaščita posode                                               | kovinska zaščitna košara                                                     |
| Stopnja izločanja kondenzata                                 | 75 %                                                                         |
| Delovni tlak                                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                         |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 126 cfm                                                                      |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini          |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                            |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija                                           | 14 °F...140 °F                                                               |
| Temperatura okolice                                          | 14 °F...140 °F                                                               |
| Velikost por                                                 | 5 µm                                                                         |
| Teža izdelka                                                 | 8.75 unča                                                                    |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo<br>z opremo                                             |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                              |
| Material filtra                                              | PE                                                                           |
| Material ohišja                                              | cinkova tlačna litina                                                        |
| Material posode                                              | PC                                                                           |