


Osnovni ventil LF-D-5M-MAXI-A-U

Številka dela: 546467

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | maksi |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Finost filtra | 5 µm |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatsko |
| Konstruktivna zgradba | sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom |
| Zaščita posode | kovinska zaščitna košara |
| Stopnja izločanja kondenzata | 75 % |
| Delovni tlak | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 581 cfm |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | 14 °F...140 °F |
| Razred čistosti zraka na izhodu | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | 41 °F...140 °F |
| Temperatura okolice | 41 °F...140 °F |
| Teža izdelka | 46.9 unča |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material filtra | PE |
| Material ohišja | cinkova tlačna litina |
| Material posode | PC |