

# Osnovni ventil LOE-D-MAXI-U

Številka dela: 546517

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	maksi
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Največja količina olja za polnjenje	6.42 fl oz (US)
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	1.57 cfm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1320 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 °F...140 °F
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	14 °F...140 °F
Temperatura okolice	14 °F...140 °F
Teža izdelka	42 unča
Način pritrditve	z opremo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material posode	PC