

Adapter AD-G1-1NPT-I

Številka dela: 546546

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	21.4 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	90 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	35 Nm
Teža izdelka	212.68 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj 1 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano