

Adapter AD-1NPT-G1-I

Številka dela: 546547

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	24.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	35 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	90 Nm
Teža izdelka	218.86 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj 1 NPT
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano