

Adapter
AD-3/4NPT-G3/4-I
Številka dela: 546551

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	19.05 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	32 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	60 Nm
Teža izdelka	98.13 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano