

Nihajna prirobnica SZF-2 1/2"

Številka dela: 546573

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2 1/2"
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	340 g
	11.98 unča
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo, pocinkano