


Razdelilnik
FR-8-1/8-BR
Številka dela: 546749

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	8.6 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Število izhodov	8
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina