

Izhodni modul CP-A08-M12-EL-Z

Številka dela: 546924

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z DIN letvijo izbirno:
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material pokrova	Ojačan PA
LED-prikazi	3 Diagnostika modula 8 Kanalna diagnostika 8 Stanje kanala
Največje število izhodov	8
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost	24 V
Napotek glede bremenske napetosti	prek priključka bremenske napetosti (24 VDC)
Preostalo valovanje bremenske napetosti	4 Vss
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivno preklapljanje)
Največji skupni tok na modul	4 A
Ločitev potencialov, kanal – kanal	ne
Zaščita (kratek stik)	notranja elektronska varovalka na skupino