


Kabel z vtičnico KMEB-3-24-5-LED

Številka dela: 547269

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja signala	Rumena LED-dioda
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	230 g
Električni priključek 1	doza, v skladu s standardom EN 175301-803, oblika C
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, napotek glede kabelskega izhoda	90°
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	2
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	Standardno
Premer kabla	5.2 mm
Zgradba kabla	2 x 0,75 mm ²
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	PVC
Material ohišja	PC
Material tesnil	NBR

Značilnost	Vrednost
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, posebrena