

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Številka dela: 547432

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	privijačenje
Električni priključek	5-polni M12 x 1 Vtič
Dolžina kabla	0.3 m
Zgradba kabla	4 x 0,34 mm ²
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kabelskega plašča	PUR
Material ohišja	ABS
Material vtičnih kontaktov	medenina, pozlačena