


Hitro odzračitveni ventil VBQF-U-G18-E

Številka dela: 547531

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Hitro odzračevanje
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	privijačenje
Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Normalni nazivni pretok, polnjenje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Delovni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina cinkova tlačna litina
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni premer	5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Raven zvočnega tlaka	75 dB(A)
Teža izdelka	84.2 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR