


Vakuumska sesalna šoba - patrona VN-20-H

Številka dela: 547701

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer Lavalove šobe	2 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Karakteristika ejektorja	Standardno visok podtlak
Delovni tlak	1 bar...8 bar
Delovni tlak za največji vakuum	3.5 bar
Največji vakuum	92 %
Nazivni delovni tlak	6 bar
Največji sesalni volumski tok proti atmosferi	98 l/min
Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku	0.23 s
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	3.75 g
Material tesnil	NBR
Material lovilne šobe	POM
Material šobe	gnetna aluminijeva zlitina