

Reducirni spojnik NPFB-R-G38-G18-FM

Številka dela: 547819

FESTO

za povezavo s cevmi.

Pri uporabi navojnih zatičev R in G se kot dodatno tesnilo priporoča navojni tesnilni trak ali tekoče sredstvo za tesnjenje. Alternativno se lahko za tesnjenje G-navojnega čepa uporabi aksialni tesnilni obroč iz mehkega aluminija AL 99,5.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Informacija o materialu navojnega priključka	Med (medenina) nikljan
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 40 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	35 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS