


**Blažilnik**  
**DYSC-8-8-Y1F**  
Številka dela: 548013

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                                      | 8                                 |
| Hod                                           | 8 mm                              |
| Blaženje                                      | samonastavljivo                   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                          |
| Zaznavanje položaja                           | brez                              |
| Največja hitrost naleta                       | 3 m/s                             |
| Čas ponastavitve pri sobni temperaturi        | 0.2 s                             |
| Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice | 1 s                               |
| Način delovanja                               | potiskanje<br>enosmerno delovanje |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                    |
| Dolžina blaženja                              | 8 mm                              |
| Največja omejevalna sila                      | 500 N                             |
| Največja poraba energije na hod               | 3 J                               |
| Največja poraba energije na uro               | 18000 J                           |
| Največja preostala energija                   | 0.02 J                            |
| Ponastavitvena sila                           | 2.5 N                             |
| Min. sila vstavljanja                         | 18 N                              |
| Teža izdelka                                  | 36 g                              |
| Masni razpon                                  | 15 kg                             |
| Način pritrditve                              | s protimatico                     |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                   |
| Material tesnil                               | NBR                               |
| Material ohišja                               | visoko legirano jeklo             |
| Material batnice                              | visoko legirano jeklo             |