


Pokrivni čep CPX-M-AK-C

Številka dela: 548753

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	30 mm
Višina	58 mm
Dolžina	22 mm
Odobritev	UL94 V0
Teža izdelka	54 g
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	cinkova tlačna litina nikljan
Material tesnil	NBR
Relativna zračna vlažnost	5–90 % brez kondenzacije