

Regulator končne lege CPX-CMPX-C-1-H1

Številka dela: 548931

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Modulno usmerjena diagnostika prek lokalnega 7-segmentnega prikazovalnika
Največje število modulov	10
Prikaz	Prikaz s sedmimi segmenti
Upravljalni elementi	3 tipke
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Območje bremenske napetosti DC	20 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Nazivna bremenska napetost DC	24 V
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	80 mA
Dovoljeni tok obremenitve	2.5 A
Trajna odpornost na udarce v skladu z DIN/IEC 68, del 2-29	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Relativna zračna vlažnost	5-95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Odpornost proti vibracijam v skladu z DIN/IEC 68, del 2-6	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Osi na niz	1
Število osnih nizov	1
Električni priključek nadzornega vmesnika	doza M9 5 polov
Dolžina kabla	30 m
Krmilni vmesnik	digitalni Vodilo CAN s protokolom Festo integriran zaključni upor
Material ohišja	Ojačan PA