

Pokrov
VAEM-S6-C-S10-R5
Številka dela: 549049

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	10 pri bistabilnih ventilih 20 pri monostabilnih ventilih
Največji skupni tok	10 A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	230 g
Število električnih priključkov	10
Električni priključek	5-polni M12 Vtič
Material ohišja	PA