



# Regulatorska plošča VMPA2-B8-R2C2-C-06

Številka dela: 549056

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Konstruksijska širina                    | 21 mm  |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Pnevmatično vertikalno povezovanje       | tlačni regulator za 2  |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>s sekundarnim odzračevanjem         |
| Izbira manometra                         | možno  |
| Območje regulacije tlaka                 | 2 bar...6 bar  |
| Vstopni tlak 1                           | 0.5 bar...10 bar   |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>v skladu z IEC 60529                                   |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C  |
| Največji pritezni moment                 | 0.65 Nm  |
| Teža izdelka                             | 180 g  |
| Način pritrditve, vertikalno povezovanje | na povezovalni plošči  |
| Priključek manometra                     | z držalno spono  |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |
| Material upravljalne enote               | PA   |
| Material tesnil                          | NBR  |
| Material regulatorskega ohišja           | PA   |