



Ojačevalnik tlaka DPA-63-16-A

Številka dela: 549400

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Premer bata | 63 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | Dvobatni ojačevalnik tlaka z magnetnim batom |
| Prikaz tlaka | G1/8 pripravljen |
| Izhodni tlak 2 | 0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi |
| Delovni tlak | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi |
| Območje regulacije tlaka | 0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi |
| Vstopni tlak 1 | 2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi |
| Napotek glede območja regulacije tlaka | Pri maksimalno napeti vzmeti regulatorja se največji izhodni tlak lahko preseže za 40 %. |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | 5 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | 5 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 6000 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |