


Prištevalni števec CCES-P-C8-E

Številka dela: 549403

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	električni prištevalni števec z baterijo
Način vračanja	ročna tipka ali električni signal
Prikaz	8-mestno
Največja frekvenca štetja	7,5 kHz
Najmanjša frekvenca štetja, dušena	30 Hz
Najkrajše trajanje impulza pogona	15 ms
Najkrajše trajanje impulza ponastavitve	15 ms
Zgornja mejna vrednost DC	5 V...30 V
Napajanje	Litijeva baterija
Spodnja mejna vrednost DC	0,7 V
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	30 g
Nastavitev vhoda za štetje	negativna fronta 30 Hz
Vhod za štetje (input)	možnost programiranja
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PC