


# Priključna letev VABM-C7-12M-G18-10

Številka dela: 549647

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Največje število ventilskih mest | 10                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                    |
| Teža izdelka                     | 242 g                             |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/8                              |
| Pnevmatični priključek 2         | M7                                |
| Pnevmatični priključek 3         | G1/8                              |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                   |
| Material priključne letve        | Gnetna aluminijeva zlitina        |