

Magnetna tuljava MD-2-230VAC-PA

Številka dela: 549905

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos\{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 14,5 VA, držalna moč 10,5 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 10 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...50 °C
Največji pritezni moment navojnega priključka	0.5 Nm
Teža izdelka	110 g
Električni priključek	v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker