

Magnetna tuljava MH-2-24VDC-PA

Številka dela: 549906

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Najkrajši pritezni čas	12 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	24 V DC: 7,9 W
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 10 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	IP00 brez vtičnice za naprave
Temperatura okolice	-20 °C...50 °C
Največji pritezni moment navojnega priključka	2 Nm
Teža izdelka	150 g
Električni priključek	v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	s protimatico
Material magnetne tuljave	duroplast baker jeklo
Material navitja	baker