

# Magnetna tuljava MH-2-110VAC-PA

Številka dela: 549907

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Najkrajši pritezni čas	12 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	110 V AC: 14,0 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 10 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	IP00 brez vtičnice za naprave
Temperatura okolice	-20 °C...50 °C
Največji pritezni moment navojnega priključka	2 Nm
Teža izdelka	150 g
Električni priključek	v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	s protimatico
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker