

Pogonska enota kroglične pipe VZPR-BPD-22-R4R

Številka dela: 550337

FESTO

Sestavljen iz pnevmatičnega zasučnega pogona DAPS, kombiniran s kroglično pipo 2/2 potno VAPB v izvedbi iz nerjavnega jekla.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa Zasučni pogon
Način vklopa	električni pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Imenski premer DN	100
Obratovalni tlak	6 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-10 ... 200 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Odobritev za živilsko industrijo	ne
Masa izdelka	26.500 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3