

Kabel z vtičnico KMYZ-4-2,5-B-EX

Številka dela: 550481

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	34.5 g
Električni priključek	doza, kotna oblika kabel štirikotna oblika MSZB
Območje delovne napetosti DC	3 V...36 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Odpornost proti udarni napetosti	900 V
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	2.5 m
Lastnost voda	Standardno
Zgradba kabla	2 x 0,35 mm ²
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	PVC
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Bron