

Priključni blok
CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT
Številka dela: 550602

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	16 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	3
Največje število tlačnih območij	2
Razpočni tlak	5 MPa 50 bar 725 psi
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	23 °F...122 °F
Temperatura okolice	23 °F...122 °F
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.9 ft-lbf
Teža izdelka	5.74 unča
Način pritrditve priključnega bloka	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina