

**Sklopka**  
**EAMC-30-32-6-9**  
Številka dela: 551003

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Premer nosilca 1          | 6 mm                   |
| Premer nosilca 2          | 9 mm                   |
| Velikost                  | 30                     |
| Nazivna dolžina           | 32 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                 |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 6.5 Nm                 |
| Teža izdelka              | 48 g                   |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |