

Vtič FBS-RJ45-PP-GS

Številka dela: 552000

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	30 mm
Višina	72 mm
Dolžina	22 mm
Teža izdelka	60 g
Napotek glede vmesnika področnega vodila	PROFINET
Specifikacija Ethernet-kabla	Tip: CAT.5 Premer posamezne žile: največ 1,6 mm 0,13–0,36 mm ² , 7 žic 0,13–0,36 mm ² , 1 žila
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikanjem	PELV
Dovoljen premer kabla	5 mm...8 mm
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	cinkova tlačna litina nikljan
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina nikljano in pozlačeno