


Vmesnik Bus CECX-F-PB-S-V0

Številka dela: 552102
Izdelek, ki se opušča

za CECX in CMXR.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči 5 V	1,4 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	140 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Prikazi statusa	LED (status) LED rdeča = napaka Bus-a
Fieldbus vmesnik	Profibus-Slave DP-V0
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtičnica Sub-D 9-polni
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	9,6 kBit/s do 12 MBit/s
Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija	da
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU