


Vmesnik enkoderja CECX-C-2G2

Številka dela: 552117

FESTO

za CECX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Obratovalna napetost	19,2 - 30 VDC
Poraba moči 5 V	0,6 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	135 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Digitalni vhodi, hitri števnih vhodi	2, (zapirna funkcija) čas odgovora 20 µs, NPN/PNP
Digitalni vhodi, električna izolacija	ne
Vhodi enkoderja, število	2
Vhodi enkoderja, ločljivost	Merjenje poti: 24 bitno Meritev hitrosti: 32 bitna
Vhodi enkoderja, območje signala	5 V diferenčni (RS422) 24 V single ended
Vhodi enkoderja, maks. vhodna frekvenca	250 kHz
Vhodi enkoderja, napajalna napetost generatorja	24 VDC 5,05 VDC ± 4% (100 mA / kanal)
Vhodi enkoderja, priključna tehnika	Vtičnica Sub-D 9-polni
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU