


Pogon EMGA-80-P-G5-SAS-70

Številka dela: 552193

FESTO

primeren za servo motorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	70 mm
Torzijska zračnost	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	110 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,45 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	176 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	6 Nm/arcmin
Masa izdelka	2.100 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	70A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS