


Reduktorska enota EMGA-160-P-G3-SAS-140

Številka dela: 552200

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	160 mm
Velikost prirobnice motorja	140 mm
Zračnost zasuka	0.1 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	3:1
Največja vrtilna hitrost pogona	6500 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	400 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	12.14 kgcm ²
Maks. odgonski navor	640 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	98 %
Vzvojnina togost	38 Nm/arcmin
Teža izdelka	18000 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	160G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	140 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS